



Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/4 palca 29-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630368 6
GTIN	4062406230203
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8 a na šesťhranné vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M8. Na skrutky Phillips so závitom M2 – M6 a skrutky s drážkou so závitom M2,5 – M5.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631720 veľ. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks podobne ako č. 675200 veľ. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, pre drážku: 3 ks podobne ako č. 675250 veľ. 4; 5,5; 8

Držiak čepelí bitov: 1 ks č. 676800 veľ. 4/4

T-rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632840 veľ. 150

Predĺženia: 1 ks 75 mm

1 ks č. 632420 veľ. 150

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Počet dielov	29
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-6 mm
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	257 mm
Šírka	149 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Šírka čepele 5,5	675250 5,5
Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Šírka čepele 8	675250 8
Spojovací kus Typ 4/4	676800 4/4
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632420 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631020 11
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675200 3/25
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631020 10
Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Šírka čepele 4	675250 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631020 8
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632840 150

Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 630368	630324 630368
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631020 13
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 5	631720 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 4	631720 4
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632090 1/4
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 6	631720 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631020 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631020 5
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633520 1/4
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675200 2/25
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631020 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631020 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631020 6
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675200 1/25
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631020 4,5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 3	631720 3
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631020 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631020 9
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Systémový box Typ 2	630323 2