



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 42-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630329 6
GTIN	4062406230722
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M10.

Pre skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 – M6, skrutky s drážkou so závitom M2 – M4 a pre skrutky s vnútorným profilom Torx® so závitom M2,5 – M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks veľ. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 4 ks podobne ako č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks podobne ako č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, na Pozidriv: 3 ks podobne ako č. 675320 veľ. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, pre drážku: 3 ks podobne ako č. 675250 veľ. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 7 ks podobne ako č. 675340 veľ. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

T-rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029 veľ. 116

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632840 veľ. 150

Predĺženia: 2 ks č. 632420 veľ. 50; 100

Kardanový kľb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4 s vyhadzovačom

Spojovacia stopka E 6,3: 1 ks podobne ako č. 675020 veľ. 6,3K, pre 1/4-palcové bity C 6,3

Spojovacia stopka: 1 ks stopka na bity E 6,3 – 1/4-palcový štvorhran

Spojovací kus pre bity: 1 ks č. 676800, 1/4-palcový štvorhran – 1/4-palcové upínanie bitov

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-6 mm
Počet dielov	41
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-14 mm
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	174 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Spojovací kus Typ 4/4	676800 4/4
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675310 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX8	675340 TX8
Stopka s magnetom / rýchlo-spojka Stopka-šest'hran 6,3K	675020 6,3K

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631020 11
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675310 3/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675310 2/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 3	675240 3
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631020 4,5
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675320 1/25
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 630329	630324 630329
Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632090 1/4
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675240 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631020 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 14	631020 14
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631020 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631020 9
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Systémový box Typ 2	630323 2
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632840 150
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675320 3/25
Spojovacia stopka s guľičkou Typ 2	650005 2
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631020 4
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675320 2/25
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631020 8
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 100	632420 100
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 4	675240 4

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631020 10
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632420 50
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631020 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631020 5,5
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631020 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631020 6
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633520 1/4
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675240 5