



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 19-dielne, Typ: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	633918 12
GTIN	4062406230753
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 12-hrannými násadami nástrčného kľúča.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M14.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 14 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-rukoväť: 1 ks č. 635720

Predĺženia: 2 ks č. 635420 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636220

Račňa: 1 ks č. 635090

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	8-22 mm
Počet dielov	19

Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	174 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635420 75
Systémový box Typ 3	630323 3
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 633918	630324 633918
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636220 3/8
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635720 200
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8	635090 3/8