



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 26-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	634318 6
GTIN	4062406230760
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 637220.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M12, pre zapaľovacie sviečky a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M12.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné, resp. 6-hranné: 12 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nástrčné hlavice na zapaľovacie sviečky: 2 ks podobne ako č. 637329 veľ. 16; 20,8

Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637620 veľ. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-rukoväť: 1 ks č. 635720

Predĺženia: 2 ks č. 635420 veľ. 75; 240

Kardanový kľb: 1 ks č. 636220

Račňa: 1 ks č. 635090

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-19 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	26
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-10 mm
Rozmery cez steny	metrické
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	174 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie sviečky Rozmer cez steny 16	637329 16
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 8	637620 8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 10	637620 10
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635420 75
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635720 200
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 4	637620 4
Systémový box Typ 3	630323 3
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 5	637620 5
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 3	637620 3
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636220 3/8
Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie sviečky Rozmer cez steny 20,8	637329 20,8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 6	637620 6
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8	635090 3/8
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 634318	630324 634318

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šestřhan 7

637620 7