



## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 19-dielne, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	633918 6
GTIN	4062406230746
Trieda položky	62A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 637220.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M14.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 14 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-rukoväť: 1 ks č. 635720

Predĺženia: 2 ks č. 635420 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636220

Račňa: 1 ks č. 635090

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-22 mm

Počet dielov	19
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	174 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635720 200
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636220 3/8
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635420 75
Obojstranná račna, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8	635090 3/8
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 633918	630324 633918
Systémový box Typ 3	630323 3