

**Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom, Typ: 1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Vhodné pre:**

Ručne ovládané nadstavce.

**Technický opis**

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Celková dĺžka	125 mm
Počet zubov	36
Pracovný uhol	10 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Račna

