



## Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 16-dielne, Typ: 12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637718 12
GTIN	4062406230814
Trieda položky	62A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 12-hrannými nástrčnými hlavcami č. 642120.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Násady nástrčného klúča: 13 ks veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 predĺženia: Č. 641020 veľ. 130; 255

1 račňa: č. 640190

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Počet dielov	16
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných klúčov	10-34 mm
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	407 mm
Šírka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640190 1/2
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641020 255
Systémový box Typ 4	630323 4
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641020 130
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 637718	630324 637718