

HOLEX**Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 10-dielne, Počet nástavcov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	639408 10
GTIN	4062406230869
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M27.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice

6-hranné: 10 ks č. 643220

veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-19 mm
Počet dielov	10

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Dĺžka	257 mm
Šírka	149 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 8	643220 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 14	643220 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 6	643220 6
Systemový box Typ 2	630323 2
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 10	643220 10
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 12	643220 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 4	643220 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 17	643220 17
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 19	643220 19
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 7	643220 7
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 639408	630324 639408
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 5	643220 5