



Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 23-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637818 6
GTIN	4062406230821
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavcami č. 642220.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného klúča: 17 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-rukoväť: 1 ks 641320

Predĺženia: 3 ks č. 641020 veľ. 75; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641620

Račňa: 1 ks č. 640190

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	23
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	10-34 mm

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny	metrické
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	407 mm
Šírka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640190 1/2
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641320 295
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641020 130
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 637818	630324 637818
Systémový box Typ 4	630323 4
Systémový box Typ 3	630323 3
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641020 75
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641620 1/2
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641020 255