



## Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 12-dielne, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637668 6
GTIN	4062406230791
Trieda položky	62A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M16.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 642220 veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 predĺženia: 1 ks č. 641020 veľ. 130; 255

1 račňa: č. 640190

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozmery cez steny	metrické
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	10-24 mm
Počet dielov	12

Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	407 mm
Šírka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642220 24
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642220 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642220 13
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 637668	630324 637668
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642220 10
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641020 255
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640190 1/2
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642220 21
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642220 22
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642220 19
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642220 16
Systémový box Typ 4	630323 4
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641020 130
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642220 17