



## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 22-dielne, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 638168 6      |
| GTIN             | 4062406230845 |
| Trieda položky   | 62A           |

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M20 a zapaľovacie sviečky.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 15 ks č. 642220 veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nástrčné hlavice na zapaľovacie sviečky: 2 ks podobne ako č. 642450 veľ. 16; 20,8

T-rukovät: 1 ks č. 641320 veľ. 295

Predĺženia: 2 ks č. 641020 veľ. 130; 255

Kardanový kľb: 1 ks č. 641620 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640190 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Počet dielov      | 22        |

|   |                  |
|---|------------------|
| Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov | 10-30 mm         |
| Rozmery cez steny                                     | metrické         |
| Balenie   | ABS plastový box |
| Dĺžka   | 407 mm           |
| Šírka   | 227 mm           |
| Výška   | 62 mm            |
| Druh produktu   | Nástrčný klúč    |

## Príslušenstvo

|   |               |
|---|---------------|
| Systémový box Typ 4                                 | 630323 4      |
| Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 638168              | 630324 638168 |
| Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255             | 641020 255    |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13            | 642220 13     |
| Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2 | 640190 1/2    |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19            | 642220 19     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24            | 642220 24     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21            | 642220 21     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10            | 642220 10     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27            | 642220 27     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16            | 642220 16     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17            | 642220 17     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12            | 642220 12     |
| Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130             | 641020 130    |
| Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2                   | 641620 1/2    |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22            | 642220 22     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11            | 642220 11     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18            | 642220 18     |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30            | 642220 30     |

|  |            |
|--|------------|
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14     | 642220 14  |
| 6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15     | 642220 15  |
| Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295 | 641320 295 |