

**HOLEX****Sada nástrčných klúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 10-dielne, Počet nástavcov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	639528 10
GTIN	4062406230876
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

**Hnacie/spojovacie diely** podľa DIN 3122/3123;  
**nástrčné hlavice** podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

**Použitie:**

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M14.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Zástrčné hlavice

na Torx®: 10 ks č. 643620

veľ. TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Skladovanie v: ABS plastový box

**Technický opis**

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov	10
Pohonný štvorhran	1/2 palec

Dĺžka	257 mm
Šírka	149 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

### Príslušenstvo

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX50	643620 TX50
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX25	643620 TX25
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX45	643620 TX45
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX20	643620 TX20
Systémový box Typ 2	630323 2
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX27	643620 TX27
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 639528	630324 639528
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX55	643620 TX55