



## Súprava nástrčných kľúčov s dlhými vkladacími hlavcami, 1/4 palcový štvorhran 35-dielne, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630308 6
GTIN	4062406230890
Trieda položky	62A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné dlhé: 12 ks č. 631415 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Zástrčné hlavice 6-hranné: 6 ks č. 631720 veľ. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

T-rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632840 veľ. 150

Predĺženie: 1 ks č. 632420 veľ. 150

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-13 mm
---	---------

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Počet dielov	35
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	2,5-8 mm
Rozmery cez steny	metrické
Balenie	box z oceľového plechu
Dĺžka	357 mm
Šírka	174 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 11	631415 11
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632420 150
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 7	631415 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631020 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631020 4,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631020 6
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesťhran 4	631720 4
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 9	631415 9
Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632090 1/4
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 630308	630324 630308
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633520 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631020 8
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesťhran 5	631720 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631020 11

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 3	631720 3
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631020 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631020 10
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 12	631415 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631020 7
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 6	631415 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631020 4
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 13	631415 13
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 5,5	631415 5,5
Systémový box Typ 3	630323 3
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631020 5
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 2,5	631720 2,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631020 9
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 10	631415 10
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632840 150
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 6	631720 6
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 8	631415 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631020 12
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé Rozmer cez steny 5	631415 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 8	631720 8