

HOLEX**Kombinovaný upínací trň pre frézy Tvar A, BT 40 A = 100, Ø trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302917 16
GTIN	4062406229979
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min⁻¹. Tvar A.

Použitie:

S lícovacím perom pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.

S unášacím krúžkom pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Upozornenie:

Vnútorne chladenie je možné iba s vhodnou ťahovacou skrutkou č. 309861.

Technický opis

Vonkajší Ø D	32 mm
Ø trňa d ₁	16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Náhradný unášací prstenec č. 309870	16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	16
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	16

Ø upnutia D ₁	16 mm
Upínač	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézy