


Garant**12-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630929 10
GTIN	4062406231118
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Upozornenie:

12-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 630932; HOLEX: č. 630962).

Technický opis

Ø na strane výstupu	14,5 mm
Dĺžka	25 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča