

Garant**SEET 1305 AGSR, HB8630, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Upozornenie:

Pre maximálnu kvalitu povrchu používajte spoločne s 213596 UNI.

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,22 mm
Typ	INOX
Hrúbka platne E	5,56 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEET 1305 AGSR
Typ	HB8630
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		