



## Akumulátorová reťazová píla, Typ: M18FCHS121



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

- **Robustná reťazová píla s vynikajúcou ergonómiou, vysokým výkonom a vysokou rýchlosťou reťaze.**
- **18 V lítium-iónový akumulátor poskytuje podobne vysoký výkon, spoľahlivú prevádzku a životnosť ako záhradné náradie poháňané benzínom – ale bez priamych emisií.**
- **Na jedno nabitie akumulátora zvládnete až 150 rezov do mäkkého dreva 10 × 10 cm (12,0 Ah); rovnaká práca ako s jednou nádržou benzínového záhradného náradia.**
- **Akumulátor REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah je navrhnutý na profesionálne a dlhodobé používanie a je vhodný pre všetky akumulátorové elektrické náradia Milwaukee. Takže môžete používať ten istý akumulátor pre svoje akumulátorové príklepové píly Milwaukee, akumulátorové uhlové brúsky alebo akumulátorové príklepové vrtačky.**
- **Kovová zarážka pazúrka na zlepšenie pákového efektu počas rezania.**
- **Jednoduché mazanie reťaze: bezstratová nádoba na olej na reťaz (objem nádržky 200 ml), jednoduché plnenie, jednoduchá kontrola stavu naplnenia.**

#### Rozsah balenia:

Obsahuje vysoko výkonnú batériu 12,0 Ah a nabíjačku, 80 ml oleja, reťaz a ochranný kryt reťaze (lišta).

### Technický opis

Hmotnosť	6,4 kg
Kapacita akumulátora	12 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálne vibrácie podľa EN	4,96 m/s <sup>2</sup>
Napätie akumulátora	18 V
Úroveň hlasitosti	97,69 dB
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Reťazová píla