

**Garant****Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 11xD, Systém / Ø stopky: GL/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Trieda položky	29E

**Popis****Prevedenie:**

Stopka zosilnená tvrdokovom.

**Rozsah balenia:**

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + L_3 \text{ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.}$

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

**Technický opis**

neupínateľný rozsah S	85 mm
odporúčaná dĺžka upínania	64 mm
Systém	GL
Súprava montážnych skrutiek	269026 1
Celková dĺžka L	204 mm
vhodná vymeniteľná vyvrtavacia hlava	264830; 264831
Séria	Master Mute
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	11xD
Kmitanie	tlmené
Vnútorňé chladenie	áno

Druh produktu

Základný korpus vyvrtávacej tyče