

## Garant

### Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 11×D, Systém / Ø stopky: DM/50



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264934 DM/50
GTIN	4062406231378
Trieda položky	29E

## Popis

### Rozsah balenia:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

### Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$  stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

## Technický opis

Systém	DM
odporúčaná dĺžka upínania	200 mm
Stredový posun H základné teleso	5 mm
neupínateľný rozsah S	239 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 3
Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
Celková dĺžka L	660 mm
vhodná vymeniteľná vyvrtávacia hlava	264838; 264839
Séria	Master Mute
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	11×D

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče