

Garant
Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 8×D, Systém / Ø stopky: DM/50

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Trieda položky	29E

Popis
Rozsah balenia:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Technický opis

neupínateľný rozsah S	179 mm
Stredový posun H základné teleso	5 mm
odporúčaná dĺžka upínania	200 mm
Systém	DM
Súprava montážnych skrutiek	269026 3
Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
Celková dĺžka L	518 mm
vhodná vymeniteľná vyvrtávacia hlava	264838; 264839
Séria	Master Mute
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče

Príslušenstvo

Súprava upevňovacích skrutiek Typ 3	269026 3
-------------------------------------	----------