

**Garant****Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 8xD, Systém / Ø stopky: QC/25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264890 QC/25
GTIN	4062406231187
Trieda položky	29E

**Popis****Rozsah balenia:**

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$  stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

**Technický opis**

Stredový posun H základné teleso	2,5 mm
neupínateľný rozsah S	107 mm
odporúčaná dĺžka upínania	100 mm
Systém	QC
Súprava montážnych skrutiek	269026 1
Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
Celková dĺžka L	255 mm
vhodná vymeniteľná vyvrtávacia hlava	264834; 264835
Séria	Master Mute
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče