

Garant**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 8xD, Systém / Ø stopky: QC/32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Trieda položky	29E

Popis**Rozsah balenia:**

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Technický opis

Stredový posun H základné teleso	6 mm
neupínateľný rozsah S	124 mm
Systém	QC
odporúčaná dĺžka upínania	128 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 1
Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
Celková dĺžka L	320 mm
vhodná vymeniteľná vyvrtávacia hlava	264834; 264835
Séria	Master Mute
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče