

**Garant**
**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 11×D, Systém / Ø stopky: QC/20**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Trieda položky	29E

**Popis**
**Prevedenie:**

Stopka zosilnená tvrdokovom.

**Rozsah balenia:**

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$  stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

**Technický opis**

Systém	QC
neupínateľný rozsah S	119 mm
odporúčaná dĺžka upínania	80 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 1
Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
Celková dĺžka L	260 mm
vhodná vymeniteľná vyvrtávacia hlava	264834; 264835
Séria	Master Mute
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	11×D

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče