

Garant**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 11×D, Systém / Ø stopky: QC/25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 264894 QC/25 |
| GTIN | 4062406231316 |
| Trieda položky | 29E |

Popis**Rozsah balenia:**

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Technický opis

| | |
|---|----------------|
| neupínateľný rozsah S | 125 mm |
| odporúčaná dĺžka upínania | 100 mm |
| Stredový posun H základné teleso | 2,5 mm |
| Systém | QC |
| Súprava montážnych skrutiek | 269026 1 |
| Vysoký tlak Spojovacia hadica | 269207 |
| Konektor pre prípojku chladiaceho média | 269208 |
| Celková dĺžka L | 330 mm |
| vhodná vymeniteľná vyvrtávacia hlava | 264834; 264835 |
| Séria | Master Mute |
| Vnútorňá hrúbka zatočenia do | 11×D |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Kmitanie | tlmené |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Základný korpus vyvrtávacej tyče |