

**Garant****Základný držiak eco, Výška stopky h: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273893 20
GTIN	4062406352042
Trieda položky	21W

**Popis****Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

**Technický opis**

Výška stopky h	20 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	78 mm
Vnútorne chladenie	áno
pre výšku planžety $h_5$	26 mm
Upínacia príložka	279840 2
Upevňovacia skrutka	279815 14
Druh produktu	Základný držiak

**Príslušenstvo**

Upevňovacia skrutka Typ 14	279815 14
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500