

**Garant****Základný držiak eco, Výška stopky h: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273894 25
GTIN	4062406352073
Trieda položky	21W

**Popis****Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

**Technický opis**

Výška stopky h	25 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	90 mm
Vnútorne chladenie	áno
pre výšku planžety $h_5$	32 mm
Upínacia príložka	279840 2
Upevňovacia skrutka	279815 14
Druh produktu	Základný držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 14	279815 14
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500