

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: GL/11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrŕavacie tyče č. 264866; 264870 a 264874.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Celková dĺžka L	16 mm
Minimálny priemer predvŕtania D_{min}	20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Systém	GL
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	16 mm
Séria	Master Mute

ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SDUCR
Uhol nábehu	93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 38	269028 38
--	-----------