

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: GL/11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvtávacie tyče č. 264866; 264870 a 264874.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	16 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Systém	GL
Séria	Master Mute
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
ISO-kód vymeniteľná vyvtávací hlava	SDUCL

Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	20 mm
Celková dĺžka L	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrŕavacia hlava

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 38	269028 38
--	-----------