

Garant**Kompaktný upínač, Vykladanie A: 47mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370143 47
GTIN	4062406233136
Trieda položky	31K

Popis**Výhoda:**

- **Kompaktný dizajn, odolný voči nečistotám a trieskam.**
- **Stupnica výšky umožňuje rýchle prednastavenie výšky upnutia.**
- **Prítlačný kus pevne namontovaný. Adaptéry prítlačného kusu sa upevňujú pomocou magnetickej vložky.**
- **Možnosť jednoduchšej montáže prostredníctvom upínacieho ramena.**

Materiál:

Puzdro a prítlačné rameno z tvrdenej ocele.

Rozsah balenia:

Kompaktný upínač, drážkový kameň pre šírku 14 mm a skrutka M12.

Zvláštne príslušenstvo:

Tlaková súprava č. 370148.

Technický opis

Výška upínania S	0 - 90 mm
Vykladanie A	47 mm
Dĺžka L	95 mm

Šírka B	40 mm
Výška H	81 mm
Maximálny ťahovací moment	105 Nm
maximálna upínacia sila	16 kN
pre závit M	M12
Druh produktu	Kompaktný upínač

Príslušenstvo

Výškový podstavec pre kompaktný upínač Výška H 80	370146 80
Súprava tlačných prvkov, 3-dielna Typ 3	370148 3