



## Pneumatická vrtačka, Typ: D2116RQ



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonná a veľmi pokojne bežiaca konštrukčná rada vrtačiek v tvare pištole s vrtacím výkonom až 13 mm v oceli. Odvádzanie vzduchu cez rukoväť zabraňuje víreniu triesok z vrtania. S rýchlopínacím skľučovadlom. Vrátane ventilu na prepínanie **pravého/lavého chodu** (na použitie ako skrutkovač alebo závitník).

#### Rozsah balenia:

Vrátane **rýchlopínacieho skľučovadla**.

#### Náhradný diel:

**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):** Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

### Technický opis

maximálna potreba vzduchu	600 l/min
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Hmotnosť	1 kg
Výstupný výkon	250 W
Pracovná hlučnosť	82 dB(A)

maximálne otáčky	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 10 mm
Označenie výrobcu	D2116RQ
Dĺžka	211 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka