

HOLEX**Závitové očka 6g, M: M14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140330 M14
GTIN	4062406233235
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. $\geq M3$ s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Technický opis

Vonkajší Ø	38 mm
Veľkosť závitu	M14
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	2 mm
Výška	14 mm
Druh závitu	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		