

**HOLEX****Závitové očka, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140460 M12
GTIN	4062406233396
Trieda položky	12K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.  $\geq$  M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 2 chody. Lapované a nitridované**, uhol sklonu cca 15°.

**Technický opis**

Vonkajší Ø	38 mm
Výška	14 mm
Stúpanie	1,75 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M12
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568

Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		