

HOLEX**Závitové očka HSS, MF: 12X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141070 12X1,5
GTIN	4062406233495
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s odrezanou šupkou na oboch stranách.

Nábeh 1 3/4 chodu.**Technický opis**

Výška	10 mm
Stúpanie	1,5 mm
Veľkosť závitú	M12x1,5
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Vonkajší Ø	38 mm
Druh závitú	MF
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		