

**HOLEX****Závitové očka HSS, MF: 14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141070 14X1,5
GTIN	4062406233501
Trieda položky	12K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s odrezanou šupkou na oboch stranách.

**Nábeh 1 3/4 chodu.****Technický opis**

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	1,5 mm
Vonkajší Ø	38 mm
Výška	10 mm
Veľkosť závit	M14×1,5
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		