

HOLEX**Závitové očka HSS, MF: 18X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141070 18X1,5
GTIN	4062406233525
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s odrezanou šupkou na oboch stranách.

Nábeh 1 3/4 chodu.**Technický opis**

Stúpanie	1,5 mm
Vonkajší Ø	45 mm
Výška	14 mm
Veľkosť závit	M18x1,5
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		