

HOLEX**Závitové očka HSS-E, MF: 8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141075 8X1
GTIN	4062406233587
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsmerným špirálovým hrotom**.
nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. **Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.**

Technický opis

Veľkosť závitú	M8x1
Stúpanie	1 mm
Výška	9 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Vonkajší Ø	25 mm
Druh závitú	MF
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		