

HOLEX**Závitové očka, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140460 M24
GTIN	4062406233433
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. \geq M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 2 chody. Lapované a nitridované**, uhol sklonu cca 15°.

Technický opis

Stúpanie	3 mm
Veľkosť závitu	M24
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Výška	22 mm
Vonkajší Ø	55 mm
Druh závitu	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568

Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		