

HOLEX**Závitové očka HSS-E, MF: 12X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141075 12X1,25
GTIN	4062406233723
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsmerným špirálovým hrotom**.
nábeh 2 chody. Lapované a nitrídované, uhol sklonu približne 15°. **Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.**

Technický opis

Vonkajší Ø	38 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Výška	10 mm
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé

Druh produktu

Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		