

**HOLEX****Závitové očká, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140460 M8
GTIN	4062406233372
Trieda položky	12K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.  $\geq M3$  s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 2 chody. Lapované a nitridované**, uhol sklonu cca 15°.

**Technický opis**

Výška	9 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závitú	M8
Vonkajší Ø	25 mm
Stúpanie	1,25 mm
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		