

**HOLEX****Závitové očka HSS-E, MF: 12X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 141075 12X1,5 |
| GTIN             | 4062406233730 |
| Trieda položky   | 12K           |

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsstranným špirálovým hrotom**.  
**nábeh 2 chody. Lapované a nitridované**, uhol sklonu približne 15°. **Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.**

**Technický opis**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Stúpanie              | 1,5 mm    |
| Výška                 | 10 mm     |
| Tolerančná trieda     | DIN 13 6g |
| Vonkajší Ø            | 38 mm     |
| Veľkosť závitú        | M12×1,5   |
| Druh závitú           | MF        |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Rezný materiál        | HSS E     |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Norma         | EN 22568      |
| Smer rezania  | pravé         |
| Druh produktu | Závitové očka |

### Údaje o uživateli

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný |                |         |
| Olej                          | vhodný            |                |         |
| suché                         | podmienene vhodný |                |         |