

HOLEX**Závitové očka HSS-E, MF: 14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141075 14X1,5
GTIN	4062406233754
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**Uzavretý, predrezaný tvar; **s obojstranným špirálovým hrotom.****nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.****Technický opis**

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	1,5 mm
Vonkajší Ø	38 mm
Veľkosť závitú	M14x1,5
Výška	10 mm
Druh závitú	MF
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		