

**FLEX****Leštička, Typ: PE14-118****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Trieda položky	03S

**Popis****Prevedenie:**

- **Mikroprocesorová elektronika: plynulá predvolba otáčok, konštantná regulácia otáčok pomocou tachogenerátora, ochrana proti preťaženiu, blokovanie proti opätovnému rozbehu a kontrola teploty.**
- **Výkonný 1400 W motor s výkonným ventilátorom pre optimálne chladenie.**
- **Plochá hlava prevodovky znižuje vzdialenosť od povrchu. Umožňuje bezpečné vedenie stroja v akejkoľvek polohe.**
- **Kryt rukoväte: ergonomicky tvarovaný s mäkkou rukoväťou.**
- **Vypínač dávkovania plynu pre pomalý a citlivý štart (otáčky pri štarte v stupni 1 (250/min)) a aretáciu pri dlhodobom chode.**
- **Optimalizované vedenie vzduchu pre maximálny účinok chladenia na motor a prevodovku. Bez rušivého odvádzaného vzduchu pre používateľa.**
- **S gumenou úložnou plochou pre bezpečné uloženie**

**Použitie:**

Špeciálne navrhnuté na obrábanie veľkých horizontálnych a vertikálnych plôch. Pre automobilový, námorný a letecký sektor. Leštenie s extrémne nízkymi otáčkami a vysokým krútiacim momentom, napr. pre povrchy citlivé na teplo.

**Technický opis**

Označenie výrobcu	PE 14-1 180
Hmotnosť	2,3 kg
Príkon	1400 W
Rozsah otáčok	250 - 1380 min <sup>-1</sup>
Šírka	117 mm
Dĺžka kábla	4 m
Upínač nástrojov	M 14
Dĺžka	405 mm
maximálny Ø leštiaceho náradia	250 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Leštička