

Garant**Akumulátorové LED pracovné svietidlo, Typ: 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081441 200
GTIN	4062406232900
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

Dobíjateľné pracovné LED svietidlo v štíhlej, robustnej konštrukcii s všestrannými možnosťami použitia. Praktické monitorovanie stavu batérie pomocou LED displeja priamo na svetle.

- **Plynulo stmievateľné hlavné svetlo v rozsahu 10 – 100 %.**
- **Integrovaná funkcia reflektora.**
- **Flexibilné použitie vďaka magnetickému podstavcu otočného o 180° a sklopnému a otočnému závesnému háku.**

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a napájací zdroj do zásuvky.

Upozornenie:

Na montáž na perforované steny Easyfix si objednajete aj základnú dosku 955820 veľkosti 2.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
---------------	--------

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Hmotnosť	157 g
Svetelný tok	20 - 200 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Napätie akumulátora	3,7 V
Zóna ATEX	žiadna
Celková šírka	39 mm
Kapacita akumulátora	1,2 Ah
Trvanie osvetlenia	2 - 20 h
Osvetľovacie teleso	LED modul
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Pracovné svetidlo

Príslušenstvo

USB nabíjačka Typ CABLE	081432 CABLE
Náhradné diely pre akumulátorové svetlá Typ 1	081434 1
Lítiovo-iónový akumulátor Kapacita akumulátora 1200	081431 1200
USB nabíjačka Typ CHARGER	081432 CHARGER