

**Garant****Akumulátorové LED pracovné svetidlo, Typ: 500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081442 500
GTIN	4062406236113
Trieda položky	01A

**Popis****Prevedenie:**

Dobíjateľné pracovné LED svetidlo v štíhlej, robustnej konštrukcii s všestrannými možnosťami použitia. Praktické monitorovanie stavu batérie pomocou LED displeja priamo na svetle.

- **Plynulo stmievateľné hlavné svetlo v rozsahu 10 – 100 %.**
- **Integrovaná funkcia reflektora.**
- **Flexibilné použitie vďaka magnetickému podstavcu otočného o 180° a sklopnému a otočnému závesnému háku.**

Nabíjacia stanica kompatibilná so systémom Garant Easyfix. Jednoduché nabíjanie a kedykoľvek pripravené na použitie.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a napájací zdroj do zásuvky.

**Upozornenie:**

Na montáž na perforované steny Easyfix si objednajete aj základnú dosku 955820 veľkosti 2.

**Technický opis**

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Osvetľovacie teleso	LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Celková šírka	47 mm
Napätie akumulátora	3,7 V
Svetelný tok	50 - 500 lm
Trvanie osvetlenia	2 - 20 h
Kapacita akumulátora	3 Ah
Hmotnosť	257 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Celková dĺžka	230 mm
Zóna ATEX	žiadna
Druh produktu	Pracovné svetidlo

## Príslušenstvo

USB nabíjačka Typ CABLE	081432 CABLE
Lítiovo-iónový akumulátor Kapacita akumulátora 3000	081431 3000
USB nabíjačka Typ CHARGER	081432 CHARGER
Náhradné diely pre akumulátorové svetlá Typ 2	081434 2
Nabíjacia stanica Easy Fix Typ 500	081453 500