

**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.

S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

S kombinovanou račňou pre jednoručné ovládanie a ovládanie v držiaku.**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 25 mm
Kalibrácia	B1
Odčítanie	0,01 mm
Ø meracieho bubna	20,5 mm
Ø vretena	6,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Norma	DIN 863
Pocitová račňa	áno
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25