

**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.

S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

**S kombinovanou račňou pre jednoručné ovládanie a ovládanie v držiaku.****Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Odčítanie	0,01 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Kalibrácia	B2
Rozsah merania	25 - 50 mm
Ø meracieho bubna	20,5 mm
Ø vretena	6,5 mm
Norma	DIN 863
Pocitová račňa	áno
Meracia technika	analogová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

### Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
-------------------------------------	-----------