

HOLEX**Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami a neotáčavým vretenom, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

S veľkoplošnými, tvrdými, meracími taniermi. Kovaný a lakovaný strmeň.
Verzia s nerotujúcim vretenom.

Použitie:

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,8.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø meracieho tanierika	19,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1
Ø vretena	8 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Súbežnosť meracích plôch	5 µm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100