

**Garant****Držiak pre násady z tvrdého kovu Ø d = 8 mm, Ø DS: 20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274102 20
GTIN	4062406239152
Trieda položky	21U

## Popis

### Prevedenie:

S vnútorným chladením a nastavovacou skrutkou na polohovanie nástrojov.

## Technický opis

Upevňovacia skrutka	279815 15
Nastavovacia skrutka	279815 16
Priemer odsadenia Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Dĺžka odsadenia L <sub>1</sub>	19 mm
Celková dĺžka L	88 mm
Vnútorné chladenie	áno
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Druh produktu	Sústružnícky držiak