

Garant**Držiak pre násady z tvrdého kovu Ø d = 6 mm, Ø DS: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274100 20
GTIN	4062406239138
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením a nastavovacou skrutkou na polohovanie nástrojov.

Technický opis

Upevňovacia skrutka	279815 15
Nastavovacia skrutka	279815 16
Priemer odsadenia Ø D ₁	20 mm
Dĺžka odsadenia L ₁	19 mm
Celková dĺžka L	88 mm
Vnútorné chladenie	áno
Ø stopky D _s	16 mm
Druh produktu	Sústružnícky držiak