

Garant**Inštalátorské kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne, Celková dĺžka: 250mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	706001 250
GTIN	4062406238988
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Priechodný klb s ochranou proti stlačeniu. **S možnosťou jemného nastavenia západky** stlačením pružného tlačidla, čo umožňuje rýchle nastavenie priamo na obrobku. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné. Dodatočne protibežné ozubenie v zadnom priestore otvoru pre agresívne uchopenie. Povrch fosfátovaný mangánom, leštené čeluste. Ergonomicky tvarované ramená s protišmykovou plastovou úpravou.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Celková dĺžka	250 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	25
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Povrch	manganovo fosfátované, čeluste leštené
Norma	DIN ISO 8976
Prevedenie čelustí	vrúbkované ozubené čeluste

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	áno
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	áno
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte